

Garant**Krimphouder met koelkanaalboringen en versterkte wand, SK 40 kort, Span-
Ø D1: 10 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302316 10
GTIN	4045197762436
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Inclusief afsluitbare koelkanaalboringen.**
- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap, verstelafstand 10 mm.**
- **Voor HSS en HM.**
- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!)**
- **Conische uitvoering.**
- **Glasporelgestraald.**

Voordeel:

Door de versterkte uitvoering

- **Kunnen betere verspaningsresultaten worden bereikt (voeding, aanzetdiepte).**
- **Ontstaan betere werkstukoppervlakken (trillingsdempende werking).**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450.

Koelkanaalboring: afsluitbaar

Afkoppellengte A-maat: 65 mm

Ø D₂: 26,5 mm

Ø D₃: 32,9 mm

L₁: 41 mm

Technische beschrijving

Koelkanaalboring	afsluitbaar
L ₁	41 mm
Ø D ₂	26,5 mm
Ø D ₃	32,9 mm
Afkoppellengte A-maat	65 mm
Span-Ø D ₁	10 mm
Opname	SK 40 kort
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Gereedschaps-basisopname voor SK Voor conische schacht 40 SK	354225 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308830 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308810 40
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308812 40
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 25/10 mm	302417 25/10
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
	308670 40M

Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M

Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308615 40

Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm

302412 32/10

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308650 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308625 40

Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm

354235 9,1-12

Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm

302412 25/10

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308630 40

Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 25/10 mm

302414 25/10

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) Geschikt voor conus 40 SK

308820 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40

308635 40

Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40

308600 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40

308700 40

Koeleenheid Type CU1

354215 CU1

Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40

308802 40

Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308610 40