

**Garant****Krimphouder met koelkanaalboringen en versterkte wand, SK 40 kort, Span-  
Ø D1: 16 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302316 16
GTIN	4045197762450
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Inclusief afsluitbare koelkanaalboringen.**
- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap, verstelafstand 10 mm.**
- **Voor HSS en HM.**
- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!)**
- **Conische uitvoering.**
- **Glasporelgestraald.**

**Voordeel:**

Door de versterkte uitvoering

- **Kunnen betere verspaningsresultaten worden bereikt (voeding, aanzetdiepte).**
- **Ontstaan betere werkstukoppervlakken (trillingsdempende werking).**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450.

Koelkanaalboring: afsluitbaar

Afkoppellengte A-maat: 65 mm

Ø D<sub>2</sub>: 29,5 mm

Ø D<sub>3</sub>: 36,2 mm

L<sub>1</sub>: 50 mm

## Technische beschrijving

Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Afkoppellengte A-maat	65 mm
L <sub>1</sub>	50 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Ø D <sub>2</sub>	29,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	36,2 mm
Opname	SK 40 kort
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 32/16 mm	302419 32/16
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/16 mm	302410 25/16
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308810 40
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) Geschikt voor conus 40 SK	308820 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
	308812 40

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388  
Geschikt voor conus 40 SK

Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308830 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 32/16 mm	302414 32/16
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 25/16 mm	302417 25/16
Gereedschaps-basisopname voor SK Voor conische schacht 40 SK	354225 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40