

**Garant****Krimphouder met koelkanaalboringen en versterkte wand, SK 40 kort, Span-  
Ø D1: 20 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302316 20
GTIN	4045197762467
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Inclusief afsluitbare koelkanaalboringen.**
- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap, verstelafstand 10 mm.**
- **Voor HSS en HM.**
- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!)**
- **Conische uitvoering.**
- **Glasporelgestraald.**

**Voordeel:**

Door de versterkte uitvoering

- **Kunnen betere verspaningsresultaten worden bereikt (voeding, aanzetdiepte).**
- **Ontstaan betere werkstukoppervlakken (trillingsdempende werking).**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450.

Koelkanaalboring: afsluitbaar

Afkoppellengte A-maat: 65 mm

Ø D<sub>2</sub>: 35,5 mm

Ø D<sub>3</sub>: 42,6 mm

L<sub>1</sub>: 52 mm

## Technische beschrijving

Ø D <sub>2</sub>	35,5 mm
L <sub>1</sub>	52 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Ø D <sub>3</sub>	42,6 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Afkoppellengte A-maat	65 mm
Opname	SK 40 kort
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Gereedschaps-basisopname voor SK Voor conische schacht 40 SK	354225 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) Geschikt voor conus 40 SK	308820 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308830 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308810 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308812 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40