

Garant**ER-spantanghouder Vorm ADB, SK 40 A = 70, voor ER-spantang-maat: 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300470 20
GTIN	4045197762832
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.

GARANT –

- **Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Precisiespanmoer GARANT uitgebalanceerd (G2,5 / 25000 min⁻¹) en gecoat, daardoor hoge spankracht en geringe slijtage.**
- **Doorgang opgeboord.**

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

Levering:

inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901 – 309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625 – 309645 (voor nr. 309615).

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	70 mm
Voor ER-spantangen	20

Reservemoer HOLEX nr. 309580	20
Buiten-Ø D	34 mm
Spanbereik	1 - 13 mm
Span-Ø D ₁	1-13 mm
Opname	SK 40 A = 70
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308911 11
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309406 10
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309406 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308930 8
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308911 5
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308911 1
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
	308625 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
ER-spantangenset 12-delig 2–13 mm	309016
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308916 8
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309406 9
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308930 2
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm	613300 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308911 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308911 13
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308930 7
ER-spanmoer Voor ER 20	309580 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308911 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308911 2
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308916 3
ER-glijlagerspanmoer Voor ER 40	309612 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308911 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308930 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308930 1
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308916 12

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308911 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308930 13
ER-spanmoer Voor ER 40	309580 40
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308916 9
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308930 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308930 9
ER-spantangenset 7-delig, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm met afdichting	309018
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308930 5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	308916 11
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309406 7
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308916 10
ER-spanmoervoor HiRunER-spantanghouder Voor ER 40	309617 40
ER-spantangenset 15-delig 2–16 mm	309240
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308930 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308911 8
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309406 4
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308930 3
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308916 5

ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308916 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308911 3
ER-spantangenset 12-delig 2–13 mm	309200
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308916 7
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308916 4
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
ER-spanmoer High Speed Voor ER 40	309610 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308911 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308911 9
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309406 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308930 6
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Momentopzetstuk voor ER-minimoer Voor ER-spantanghouder 20	309745 20
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308930 11