

Garant**Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 40 A = 120, Doorn-Ø d1: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301035 22
GTIN	4045197762863
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Korte uitlading.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Met 4 koelkanaalboringen.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**

Levering:

inclusief frees aantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Technische beschrijving

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	22
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	22
Buiten-Ø D	48 mm
Doorn-Ø d ₁	22 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm

Freesdoornlengte L_4	19 mm
Span- \emptyset D_1	22 mm
Opname	SK 40 A = 120
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min^{-1}
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 6 \mu\text{m}$
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Speciale sleutel Voor doorn- \emptyset 40 mm	309840 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Freesaantrekbout Voor doorn- \emptyset 40 mm	309860 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Freesaantrekbout Voor doorn- \emptyset 22 mm	309860 22
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
	308740 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40 308605 40

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 308820 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 308765 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 308625 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40 308700 40

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40 308801 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 308790 40

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 22 mm 309840 22

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 308660 40

AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M 308670 40M

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40 308600 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 308615 40

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 308610 40

Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 308830 40

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40 308640 40