

Garant**Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 40 A = 120, Doorn-Ø d1: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301035 27
GTIN	4045197762870
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Korte uitlading.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Met 4 koelkanaalboringen.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**

Levering:

inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	120 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	27
Freesdoornlengte L ₄	21 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27
Doorn-Ø d ₁	27 mm

Buiten-Ø D	50 mm
Span-Ø D ₁	27 mm
Opname	SK 40 A = 120
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 27 mm	309860 27
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
	308802 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40