

PRYOR**Set slagcijfers, 10-delig Normaal schrift 0 – 9, Letterhoogte: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085405 8
GTIN	5022044004283
Artikelklasse	08W

Omschrijving**Uitvoering:**

Van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.

Krachtige precisiestempel, chemisch vernikkeld, hoogste standtijd.

Normaal schrift; d.w.z. het ingeslagen teken is direct op het werkstuk leesbaar.

Toepassing:

Voor het signeren van materialen tot een **hardheid van 1200 N/mm²**.

Reservedeel:

Afzonderlijke slagcijfers onder nr. 085411 maat letterhoogte / cijfer, bijv. nr. 085411 maat 3/1.

Afzonderlijke slagletters onder nr. 085431 maat letterhoogte / teken, bijv. nr. 085431 maat 3/A.

Opmerking:

Op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo's, volgens specificatie leverbaar.

Technische beschrijving

Schachtdikte	12,7
--------------	------

Dieptebe grenzing	ja
totale lengte	89 mm
Letterhoogte	8 mm
Producttype	Handslagstempel

Accessoires

Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 8/2	085411 8/2
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 8/6	085411 8/6
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 8/4	085411 8/4
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 8/3	085411 8/3
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 8/7	085411 8/7
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 8/8	085411 8/8
Slagstempelhouder Type GRIP	085475 GRIP
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 8/5	085411 8/5
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 8/1	085411 8/1
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 8/0	085411 8/0
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 8/9	085411 8/9