

**Garant****Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 50 A = 120, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301135 40
GTIN	4045197762948
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Korte uitlading.
- Groter kraagcontactvlak.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Met 4 koelkanaalboringen.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

**Levering:**

inclusief freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

**Technische beschrijving**

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Buiten-Ø D	89 mm
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	27 mm

Doorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Opname	SK 50 A = 120
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondlooptrouwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

## Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 50 mm	309860 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50