

Garant
Krimphouder 3°, slank, HSK-A 63 A = 120, Span-Ø D1: 3mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 308318 3 |
| GTIN | 4045197762634 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving
Uitvoering:

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**
- **Slanke vorm (3°-contour).**

Balanceerkwaliteit 2,5 / 25000 min⁻¹. Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

- **Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.**

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimphouderverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|------------------|
| Ø D ₂ | 9 mm |
| Span-Ø D ₁ | 3 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 120 mm |
| Buiten-Ø D | 19 mm |
| Opname | HSK-A 63 A = 120 |
| Opnamenorm | DIN 69893 |
| Opnamenorm | ISO 12164-1 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Vorm | A |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 μm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Producttype | Krimphouder |

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm | 354235 3-5,9 |
| Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 3-5 mm | 354240 3-5 |
| Krimpapparaat Type SU1 | 354210 SU1 |
| Koeleenheid Type CU1 | 354215 CU1 |
| Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm | 354236 3-5,9 |
| Onderbouwkast | 354290 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 12/3 mm | 302410 12/3 |