

Garant**Krimhouder 3°, SK 40 A = 120, Span-Ø D1: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302356 4
GTIN	4045197762719
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Extra slanke vorm (3°-contour).

Toepassing:

- Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
- Waar gereduceerde storende contouren vereist zijn.
- Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806. AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.
Krimphouderverlengstukken nr. 302410, maat 12/3 en 12/4. Krimpapparaten nr. 354210 – 304450.

Opmerking:

Geen lengteverstelling mogelijk!

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	120 mm
Buiten-Ø D	15 mm
Ø D ₂	10 mm
Span-Ø D ₁	4 mm
Opname	SK 40 A = 120

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40