

Garant**Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-A 63 A = 100, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306562 40
GTIN	4045197762993
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.**
- **Met balluff/RFID-chip-boring.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Met **koelkanaalboring**.**Toepassing:**

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Doorn-Ø d ₁	40 mm
Freesdoornlengte L ₄	27 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Buiten-Ø D	89 mm

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Span-Ø D ₁	40 mm
Opname	HSK-A 63 A = 100
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 40	309890 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 40	309880 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40