

**Garant****Steekdraaihouder, links, Schachtgrootte: 16mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 273911 16     |
| GTIN          | 4045197763105 |
| Artikelklasse | 21W           |

**Omschrijving****Opmerking:**

voor **rechtse houders** gebruikt u **rechtse platen**, voor **linkse houders** gebruikt u **linkse platen**.

**Technische beschrijving**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Wisselplaatschroef            | 279815 13       |
| Schachtgrootte                | 16 mm           |
| Functiebreedte L <sub>4</sub> | 20,2 mm         |
| Koplengte L <sub>1</sub>      | 21,4 mm         |
| Totale lengte L               | 125 mm          |
| Vrije lengte                  | 1,2 mm          |
| Inzetsoort                    | links           |
| Inwendige koeling             | nee             |
| axiaal insteken mogelijk      | nee             |
| Producttype                   | Klemdraaihouder |

**Accessoires**

|   |             |
|---|-------------|
| Klemschroef Type 13   | 279815 13   |
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15  | 674248 TX15 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500  |