

Garant**Boorstang, rechts, Schacht-Ø DS: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273914 25
GTIN	4045197763136
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Opmerking:**

Voor **rechtse houders** gebruikt u **linkse platen**, voor **linkse houders** gebruikt u **rechtse platen**.

Technische beschrijving

Totale lengte L	250 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	30,5 mm
Plaathoogte L ₂	11,5 mm
Wisselplaatschroef	279815 13
Middenverplaatsing L ₃	17,5 mm
Schacht-Ø D _s	25 mm
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

Accessoires

Klemschroef Type 13	279815 13
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
	659957 500

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm
