

Garant**Boorstang, links, Schacht-Ø DS: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273915 25
GTIN	4045197763167
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Opmerking:**

Voor **rechtse houders** gebruikt u **linkse platen**, voor **linkse houders** gebruikt u **rechtse platen**.

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	30,5 mm
Wisselplaatschroef	279815 13
Plaathoogte L_2	11,5 mm
Totale lengte L	250 mm
Middenverplaatsing L_3	17,5 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Inzetsoort	links
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Klemschroef Type 13	279815 13
	659957 500

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm
