


Garant**Gesleufde reduceerhuls met koeling, Ø 12 mm, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302135 8
GTIN	4045197763235
Artikelklasse	31G

Omschrijving

Uitvoering:
Met koelkanaalsleuven.

Toepassing:

- Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
- Optimale flexibiliteit dankzij spandiameter-reductie.
- Het hoogste draaimoment garandeert meer verspaningsvolume ten opzichte van een directe spanning.
- Rondloopnauwkeurigheid $\pm 5 \mu\text{m}$ (systeemnauwkeurigheid bij $3 \times D$).
- Rondloopnauwkeurigheid $\pm 2 \mu\text{m}$ (voor reduceerhuls).
- Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

T.b.v.:

Hydrodehn-spanhouder **met span-Ø 12 mm.**

Technische beschrijving

Ø D	12 mm
Totale lengte L	47 mm
Span-Ø D ₁	8 mm
Productnaamattribuut	Ø 12 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem	5 μm
Producttype	Reduceerhuls

