


Garant**Gesleufde reduceerhuls met koeling, Ø 32 mm, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302175 20
GTIN	4045197763310
Artikelklasse	31G

Omschrijving**Uitvoering:****Met koelkanaalsleuven.****Toepassing:**

- Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
- Optimale flexibiliteit dankzij spandiameter-reductie.
- Het hoogste draaimoment garandeert meer verspaningsvolume ten opzichte van een directe spanning.
- Rondloopnauwkeurigheid $\pm 5 \mu\text{m}$ (systeemnauwkeurigheid bij $3 \times D$).
- Rondloopnauwkeurigheid $\pm 2 \mu\text{m}$ (voor reduceerhuls).
- Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

T.b.v.:Hydrodehn-spanhouder **met span-Ø 32 mm.****Technische beschrijving**

Ø D	32 mm
Span-Ø D ₁	20 mm
Totale lengte L	63,5 mm
Productnaamattribuut	Ø 32 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem	5 μm
Producttype	Reduceerhuls

