

**Garant****Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-A 63 middel, Doorn-Ø d1: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306541 22
GTIN	4045197763549
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Groter kraagcontactvlak.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboring.

**Toepassing:**

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout voor inwendige koeling nr. 309861.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	75 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	22
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	19 mm
Buiten-Ø D	48 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	22

Doorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Opname	HSK-A 63 middel
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	DIN 69882-3
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

## Accessoires

Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 22 mm	309860 22
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 22 mm	309840 22