

Garant**Krimhouder Vorm AD, BT 30 kort, Span-Ø D1: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303405 3
GTIN	4045197763587
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm (vanaf Ø 6).**
- **Maat 3–5 voor HM, vanaf maat 6 voor HSS en HM.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, krimpverlengstuk nr. 302410 – 302417, krimpapparaten 354210 – 354400.

Technische beschrijving

Ø D ₂	12 mm
Span-Ø D ₁	3 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Buiten-Ø D	17 mm
Opname	BT 30 kort
Opnamennorm	ISO 7388-2
Opnamennorm	JIS B6339

Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 30	354225 30
Onderbouwkast	354290
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 30	308610 30
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308765 30
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1