

Garant**Krimhouder Vorm AD, BT 30 kort, Span-Ø D1: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303405 14
GTIN	4045197763662
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm (vanaf Ø 6).
- Maat 3–5 voor HM, vanaf maat 6 voor HSS en HM.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, krimpverlengstuk nr. 302410 – 302417, krimpapparaten 354210 – 354400.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Buiten-Ø D	34 mm
Ø D ₂	27 mm
Span-Ø D ₁	14 mm
Opname	BT 30 kort
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339

Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 30	308610 30
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 30	354225 30
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308765 30
Onderbouwkast	354290
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30