

**Garant****Weldonhouder met koelkanaalboringen, PSC 63 kort, Span-Ø D1: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308506 14
GTIN	4045197763846
Artikelklasse	31C

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

**Toepassing:**

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309885, dopsleutel nr. 309893.

**Opmerking:**

Geschikte reductie van PSC 63 naar PSC 40 of PSC 50 nr. 318892.

Geschikte reduceerhuls van SK 40 resp. HSK 63 naar PSC 40 of PSC 50 op aanvraag.

Geschikte reduceerhuls van SK 50 resp. HSK 100 naar PSC 63 of PSC 80 op aanvraag.

Geschikte verlengstukken onder nr. 318894, nr. 318895 en nr. 318896.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	44 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Afkoppellengte A-maat	60 mm
Opname	PSC 63 kort

Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Weldonhouder

---

## Accessoires

Verlengstuk PSC-63 / PSC-63 A-maat 100 mm	318896 100
Verlengstuk PSC-63 / PSC-63 A-maat 60 mm	318896 60