

Garant**Steekdraaihouder, rechts, Schachtgrootte: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273910 25
GTIN	4045197763907
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Opmerking:**

voor **rechtse houders** gebruikt u **rechtse platen**, voor **linkse houders** gebruikt u **linkse platen**.

Technische beschrijving

Totale lengte L	150 mm
Vrije lengte	1,2 mm
Koplengte L ₁	21,4 mm
Wisselplaatschroef	279815 13
Schachtgrootte	25 mm
Functiebreedte L ₄	30,2 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Klemschroef Type 13	279815 13
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500