

Garant**CNMG 190616, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250174 HB7020
GTIN	4045197764065
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 190616 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 8 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 8 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Spaanbreker	SM
Hoekradius	1,6 mm

Soort	HB7020
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 190616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien