

**Garant****CNMG 160616, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250338 HB7020
GTIN	4045197764089
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 160616 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	SG
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Voeding $f$	0,25 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	1,6 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7020

Snijdiepte $a_p$	1,5 - 8 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien