

**Garant****CNMM 190624, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250466 HB7020
GTIN	4045197764133
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMM 190624 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SR  
Snijdiepte  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Voeding  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

## Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Voeding $f$	0,4 - 1,2 mm/omw,
Spaanbreker	SR
Soort	HB7020
Snijdiepte $a_p$	2 - 10 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	2,4 mm

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 190624
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien