


Garant**SNMG 150608, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251230 HB7020
GTIN	4045197764140
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 150608 HB7020 Hoekradius: 0,8 mm
Soort: HB7020
Spaanbreker: SM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 6 mm
Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7020
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	SM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 150608
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien