

**Garant**
**SNMG 190612, Soort: HB7020**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	251236 HB7020
GTIN	4045197764164
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SNMG 190612 HB7020 Hoekradius: 1,2 mm  
 Soort: HB7020  
 Spaanbreker: SM  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
 Voeding  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,15 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	SM
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7020
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 6 mm

Hoekradius	1,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 190612
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien