


Garant**SNMM 190624, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251394 HB7020
GTIN	4045197764232
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMM 190624 HB7020 Hoekradius: 2,4 mm
Soort: HB7020
Spaanbreker: SR
Snijdiepte a_p : 2 - 12 mm
Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Spaanbreker	SR
Snijdiepte a_p	2 - 12 mm
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Soort	HB7020
Hoofdtoepassing	P

Hoekradius	2,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMM 190624
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien