

**Garant****Momentschroevendraaier, met vaste instelling, Ingesteld draaimoment:  
0,38Nm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	211750 0,38
GTIN	4045197764256
Artikelklasse	21B

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Momentschroevendraaier met tweecomponenten-dwarsgreep met goede grip. Het draaimoment is vast ingesteld. Opname met permanente magneet.

**Functie:**

Bij het bereiken van het draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier **hoor- en voelbaar**. Door de grotere vrije slag krijgt de gebruiker duidelijk het signaal dat de ingestelde waarde is bereikt.

**Toepassing:**

In combinatie met **1/4 inch-bits** met **C 6,3-** of **E 6,3-schacht**, bijv. **Torx Plus®-bit** nr. **674252**. Ideaal voor het exact bevestigen van wisselplaten volgens het aangegeven aanhaalmoment.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Opmerking:**

Levering **zonder** bit.

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

## Technische beschrijving

Meslengte	50 mm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±15 %
Ingesteld draaimoment	0,38 Nm
Bithouder	D 6,3
Bithouder	F 6,3
Norm	DIN EN ISO 6789
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Totale lengte L	107 mm
Meetmethode	Draaimoment
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Activeringsprincipe	met grotere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Feedback	ontkoppelend
Instelling van de activeringswaarde	vooraf ingesteld
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	momentschroevendraaier

## Accessoires

'TQ-Station' – opbergstation voor  
momentschroevendraaiers

659964