

Garant**ER-spantanghouder Mini / slank Vorm ADB, SK 40 A = 130, voor ER-spantangmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300652 11
GTIN	4045197764317
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Spanmoer uitgebalanceerd **voor HSC**. ER11-Doorgang opgeboord. Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Standaard met Balluff-chip-boring.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 6499.

Levering:

Inclusief High-Speed ER-mini-moer nr. 309650.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutel nr. 309740.

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806. AB-spansleutels nr. 308820; 308830.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	16 mm
Spanbereik	0,5 - 7 mm
Voor ER-spantangen	11 mm
Geschikte spansleutel nr. 309740	11
Afkoppellengte A-maat	130 mm
Nuttige lengte L _N	101 mm

Span-Ø D ₁	1-7 mm
Opname	SK 40 A = 130
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang Nominale span-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308882 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308881 6
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
ER-spantangenset 15-delig 2–16 mm	309240
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308882 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308881 5
ER-spantangenset 13-delig 1–7 mm	309010
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
	308830 40

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308882 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308881 1
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308882 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308881 4
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308881 7
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308918 2
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308918 5
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308918 7
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308918 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308881 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Sleutel voor ER-mini-moer Voor ER-spantanghouder 11	309740 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308918 3

ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308881 2
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308918 1
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308918 4
ER-spantangenset 7-delig 1–7 mm	309155
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER-spantang voor tap Nominale span-Ø d 6 mm	309399 6
ER-spantang voor tap Nominale span-Ø d 4 mm	309399 4
ER-spantang voor tap Nominale span-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-spantang voor tap Nominale span-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-spantang voor tap Nominale span-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-spantang voor tap Nominale span-Ø d 2,8 mm	309399 2,8