

**Garant****Trapboor HSS, TiAlN, Snijkant-Ø: 12-20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	118324 12-20
GTIN	4045197764379
Artikelklasse	11C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met cilindrische centreerboor, Ø-getallen in de groef. Schacht aanvullend met 3 vlakken. Trappenboor gespiraliseerd voor optimale spaanafvoer en hoogrendementcoating voor hoge slijtvastheid.

**Toepassing:**

boren en afbramen, maximale materiaaldikte = traphoogte (zie tabel).

**Technische beschrijving**

Boortrappen oplopend met	1 mm
Traphoogte	4 mm
Totale lengte	75 mm
Schacht-Ø	9 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	12 - 20 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Drie-spanvlakkenschacht
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Trappenboor

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		