

Garant**Trapboor HSS, TiAlN, Snijkant-Ø: 20-30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	118324 20-30
GTIN	4045197764386
Artikelklasse	11C

Omschrijving**Uitvoering:**

Met cilindrische centreerboor, Ø-getallen in de groef. Schacht aanvullend met 3 vlakken. Trappenboor gespiraliseerd voor optimale spaanafvoer en hoogrendementcoating voor hoge slijtvastheid.

Toepassing:

boren en afbramen, maximale materiaaldikte = traphoogte (zie tabel).

Technische beschrijving

Totale lengte	88 mm
Traphoogte	4 mm
Boortrappen oplopend met	1 mm
Schacht-Ø	12 mm
Snijkant-Ø D _c	20 - 30 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Drie-spanvlakkenschacht
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Trappenboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		