



Kartelgereedschap universeel, Schachtgrootte: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	290004 20
GTIN	4030741317507
Artikelklasse	29H

Omschrijving

Uitvoering:

Schachtbovenkant = punthoogte

Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.

HM-asje voor een hogere slijtvastheid.

Click-pin: Voor snel en veilig wisselen van het kartelwiel.

Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

Technische beschrijving

voor kartel- \varnothing d_1	20 mm
voor kartel- \varnothing d_1	25 mm
Asje	299910 4
voor kartelboring- \varnothing d_2	6 mm
voor kartelbreedte b	8 mm
Schacht hoogte	20 mm
Werkgebied	8 - 200 mm
Schacht breedte	20 mm
Snijrichting	links en rechts
voor kartelprofiel	RGE30° 1×GV30°
voor kartelprofiel	RAA 1×AA

voor kartelprofiel	RGV30° 1×GE30°
voor kartelprofiel	RBR 1×BL
voor kartelprofiel	RBL 1×BR
Producttype	Kartelgereedschap

Accessoires

HM-asjeHM Type 4	299910 4
------------------	----------