



## Kartelgereedschap universeel, Schachtgrootte: 25mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	290004 25
GTIN	4030741317514
Artikelklasse	29H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

#### Schachtbovenkant = punthoogte

Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.

HM-asje voor een hogere slijtvastheid.

**Click-pin:** Voor snel en veilig wisselen van het kartelwiel.

**Modulaire opbouw:** Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

### Technische beschrijving

Schacht breedte	20 mm
voor kartel- $\varnothing$ $d_1$	25 mm
voor kartel- $\varnothing$ $d_1$	20 mm
Werkgebied	8 - 200 mm
voor kartelbreedte $b$	8 mm
Schacht hoogte	20 mm
voor kartelboring- $\varnothing$ $d_2$	6 mm
Asje	299910 4
Snijrichting	links en rechts
voor kartelprofiel	RGE30° 1×GV30°

voor kartelprofiel	RAA 1×AA
voor kartelprofiel	RGV30° 1×GE30°
voor kartelprofiel	RBR 1×BL
voor kartelprofiel	RBL 1×BR
Producttype	Kartelgereedschap

---

## Accessoires

HM-asjeHM Type 4	299910 4
------------------	----------