



Kartelgereedschap universeel, Schachtgrootte: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	290020 20
GTIN	4030741458408
Artikelklasse	29H

Omschrijving

Uitvoering:

Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.
HM-asje voor een hogere slijtvastheid.

Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

- Minimale druk, gereduceerde belasting voor werkstuk en machine.
- Synchronospindel voor eenvoudige instelling van kartelhouders en punthoogte.
- Uitbreiding van het werkgebied door draaien van de kartelhouders mogelijk.
- Verwisselen van de bekken (bekkenset op aanvraag) voor kartelranden tot aan kraag mogelijk.

Opmerking:

Bij gebruik van kartelwiel-Ø 25 mm, wordt het werkbereik naar 0 mm – 65 mm uitgebreid.

Technische beschrijving

Werkgebied	3,5 - 65 mm
voor kartelboring-Ø d ₂	6 mm
Asje	299910 8
Schacht hoogte	20 mm
voor kartelbreedte b	8 mm
voor kartel-Ø d ₁	20 mm

voor kartel-Ø d ₁	25 mm
Schacht breedte	20 mm
Snijrichting	links en rechts
voor kartelprofiel	RBL 2×BR
voor kartelprofiel	RAA 2×AA
voor kartelprofiel	RGE45° BL/BR45°
voor kartelprofiel	RGE30° BL/BR30°
voor kartelprofiel	RBR 2×BL
Producttype	Kartelgereedschap