



## Kartelgereedschap universeel, Schachtgrootte: 25mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 290020 25     |
| GTIN          | 4030741471650 |
| Artikelklasse | 29H           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.  
HM-asje voor een hogere slijtvastheid.

#### Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

- **Minimale druk, gereduceerde belasting voor werkstuk en machine.**
- **Synchroonspindel voor eenvoudige instelling van kartelhouders en punthoogte.**
- **Uitbreiding van het werkgebied door draaien van de kartelhouders mogelijk.**
- **Verwisselen van de bekken (bekkenset op aanvraag) voor kartelranden tot aan kraag mogelijk.**

#### Opmerking:

Bij gebruik van kartelwiel-Ø 25 mm, wordt het werkbereik naar 0 mm – 65 mm uitgebreid.

### Technische beschrijving

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Asje                         | 299910 8    |
| voor kartelbreedte b         | 8 mm        |
| Schacht breedte              | 25 mm       |
| Werkgebied                   | 3,5 - 65 mm |
| voor kartel-Ø d <sub>1</sub> | 20 mm       |
| voor kartel-Ø d <sub>1</sub> | 25 mm       |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Schacht hoogte                     | 25 mm             |
| voor kartelboring-Ø d <sub>2</sub> | 6 mm              |
| Snijrichting                       | links en rechts   |
| voor kartelprofiel                 | RBL 2×BR          |
| voor kartelprofiel                 | RAA 2×AA          |
| voor kartelprofiel                 | RGE45° BL/BR45°   |
| voor kartelprofiel                 | RGE30° BL/BR30°   |
| voor kartelprofiel                 | RBR 2×BL          |
| Producttype                        | Kartelgereedschap |