




Kartelfreesgereedschapsset, Schachtgrootte: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	290219 12
GTIN	4030741656873
Artikelklasse	29H

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

HM-lagerbus voor een hogere slijtvastheid.

Snelle gereedschapsinstelling door instelspindel.

Inhoud:

resp. 1 st. kartelfreesgereedschap nr. 290200 en nr. 290210: Maat 12

resp. 2 st. kartelwiel nr. 290261: Maat 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

resp. 1 st. kartelwiel nr. 290276 en nr. 290281: Maat 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

Technische beschrijving

Snijrichting	links en rechts
voor kartelprofiel	RBR45° 1×BL15°
voor kartelprofiel	RBL45° 1×BR15°
voor kartelprofiel	RBR30° 1×AA
voor kartelprofiel	RBR30° 1×AA
voor kartelprofiel	RBL30° 1×AA

voor kartelprofiel	RAA 1×BR30°
voor kartelprofiel	RGE30° 2×AA
voor kartelprofiel	RGE45° BL/BR45°
Producttype	Kartelgereedschap

Accessoires

Kartelfreesgereedschap universeel Schachtgrootte 10 mm	290200 10
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/0,8 mm	290276 15X4/0,8
Kartelfreesgereedschap universeel Schachtgrootte 12 mm	290210 12
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/0,6 mm	290276 15X4/0,6
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/0,5 mm	290276 15X4/0,5
Kartelfreesgereedschap universeel Schachtgrootte 10 mm	290210 10
Kartelfreesgereedschap universeel Schachtgrootte 12 mm	290200 12
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/0,6 mm	290261 15X4/0,6
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/0,5 mm	290261 15X4/0,5
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/0,8 mm	290261 15X4/0,8