




Kartelfreesgereedschapsset, Schachtgrootte: 16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	290219 16
GTIN	4030741656897
Artikelklasse	29H

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

HM-lagerbus voor een hogere slijtvastheid.

Snelle gereedschapsinstelling door instelspindel.

Inhoud:

resp. 1 st. kartelfreesgereedschap nr. 290200 en nr. 290210: Maat 16

resp. 2 st. kartelwiel nr. 290261: Maat 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

resp. 1 st. kartelwiel nr. 290276/290281: Maat 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

Technische beschrijving

Snijrichting	links en rechts
voor kartelprofiel	RBR45° 1×BL15°
voor kartelprofiel	RBL45° 1×BR15°
voor kartelprofiel	RBR30° 1×AA
voor kartelprofiel	RBR30° 1×AA
voor kartelprofiel	RBL30° 1×AA

voor kartelprofiel	RAA 1×BR30°
voor kartelprofiel	RGE30° 2×AA
voor kartelprofiel	RGE45° BL/BR45°
Producttype	Kartelgereedschap

Accessoires

Kartelfreesgereedschap universeel Schachtgrootte 16 mm	290210 16
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/1,0 mm	290261 15X4/1,0
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/0,6 mm	290276 15X4/0,6
Kartelfreesgereedschap universeel Schachtgrootte 16 mm	290200 16
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/0,6 mm	290261 15X4/0,6
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/0,8 mm	290261 15X4/0,8
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/1,0 mm	290276 15X4/1,0
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/0,8 mm	290276 15X4/0,8