



Kartelfreesgereedschapsset, Schachtgrootte: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	290219 20
GTIN	4030741656903
Artikelklasse	29H

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

HM-lagerbus voor een hogere slijtvastheid.

Snelle gereedschapsinstelling door instelspindel.

Inhoud:

resp. 1 st. kartelfreesgereedschap nr. 290200 en nr. 290210: Maat 20

resp. 1 st. kartelwiel nr. 290276 en nr. 290281: Maat 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

resp. 2 st. kartelwiel nr. 290261: Maat 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

Technische beschrijving

Snijrichting	links en rechts
voor kartelprofiel	RBR45° 1×BL15°
voor kartelprofiel	RBL45° 1×BR15°
voor kartelprofiel	RBR30° 1×AA
voor kartelprofiel	RBR30° 1×AA
voor kartelprofiel	RBL30° 1×AA

voor kartelprofiel	RAA 1×BR30°
voor kartelprofiel	RGE30° 2×AA
voor kartelprofiel	RGE45° BL/BR45°
Producttype	Kartelgereedschap

Accessoires

Kartelfreesgereedschap universeel Schachtgrootte 16X mm	290210 16X
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 25X6/1,0 mm	290261 25X6/1,0
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 25X6/0,8 mm	290261 25X6/0,8
Kartelfreesgereedschap universeel Schachtgrootte 20 mm	290200 20
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 25X6/1,0 mm	290276 25X6/1,0
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 25X6/1,5 mm	290261 25X6/1,5
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 25X6/1,5 mm	290276 25X6/1,5
Kartelfreesgereedschap universeel Schachtgrootte 20 mm	290210 20
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 25X6/0,8 mm	290276 25X6/0,8