



## Kartelfreesgereedschapsset, Schachtgrootte: 25mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	290219 25
GTIN	4030741656910
Artikelklasse	29H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.**

HM-lagerbus voor een hogere slijtvastheid.

Snelle gereedschapsinstelling door instelspindel.

#### Inhoud:

resp. 1 st. kartelfreesgereedschap nr. 290200 en nr. 290210: Maat 25

resp. 1 st. kartelwiel nr. 290276 en nr. 290281: Maat 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

resp. 2 st. kartelwiel nr. 290261: Maat 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

### Technische beschrijving

Snijrichting	links en rechts
voor kartelprofiel	RBR45° 1×BL15°
voor kartelprofiel	RBL45° 1×BR15°
voor kartelprofiel	RBR30° 1×AA
voor kartelprofiel	RBR30° 1×AA
voor kartelprofiel	RBL30° 1×AA

voor kartelprofiel	RAA 1×BR30°
voor kartelprofiel	RGE30° 2×AA
voor kartelprofiel	RGE45° BL/BR45°
Producttype	Kartelgereedschap

## Accessoires

Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 25X6/1,5 mm	290276 25X6/1,5
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 25X6/0,8 mm	290261 25X6/0,8
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 25X6/1,0 mm	290276 25X6/1,0
Kartelfreesgereedschap universeel Schachtgrootte 25 mm	290210 25
Kartelfreesgereedschap universeel Schachtgrootte 25 mm	290200 25
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 25X6/1,0 mm	290261 25X6/1,0
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 25X6/0,8 mm	290276 25X6/0,8
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 25X6/1,5 mm	290261 25X6/1,5