


VHM-frees, TiAlN, Ø DC: 4mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	203620 4
GTIN	4045197764959
Artikelklasse	12X

Omschrijving
Uitvoering:

Voor **nabewerken**. Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer. Voor het **omtrekfrezen als nabewerking**. Zeer robuuste uitvoering door versterkte kern.

Toepassing:

Zeer geschikt bij grote snijdieptes.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	6 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,032 mm
Snijlengte L _c	18 mm
Aanzetrichting	horizontaal
Totale lengte L	65 mm
Aantal tanden Z	6
Tolerantie nominale Ø	h10
Snijkant-Ø D _c	4 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Spiraelhoek	45 graden
Hoekfasehoek	90 graden
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM

Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	60 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	50 m/min	H
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------