


**Garant****Volprofielplaat 60° buiten rechts, HU7315, Spoed: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270705 2
GTIN	4045197765031
Artikelklasse	21J

**Omschrijving****Uitvoering:****Volprofielplaat 60°** voor buitendraad volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6g.**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Draadspoed	2 mm
Binnen-/buitentoepassing	buiten
Inzetsoort	rechts
Wisselplaatprofiel	Volprofiel
Soort	HU7315
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadsoort	M
Draadsoort	M-LH
Draadsoort	MF

Draadsoort	MF-LH
Flankhoek	60 graden
Dikte	3,6 mm
Plaatafmeting L	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	200 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	100 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	50 m/min	S
CuZn	geschikt	110 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		