


Garant**Volprofielplaat 60° binnen rechts, HU7315, Spoed: 0,8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270763 0,8
GTIN	4045197765109
Artikelklasse	21J

Omschrijving**Uitvoering:****Volprofielplaat 60°** voor binnendraad volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6H.**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Draadspoed	0,8 mm
Binnen-/buitentoepassing	binnen
Inzetsoort	rechts
Wisselplaatprofiel	Volprofiel
Soort	HU7315
Tolerantieklasse	DIN 13 6H
Draadsoort	MF
Draadsoort	M-LH
Draadsoort	MF-LH

Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Dikte	3,6 mm
Plaatafmeting L	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	200 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	100 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	S
CuZn	geschikt	110 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		