


Garant**Volprofielplaat 60° binnen rechts, HU7315, Spoed: 2mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 270763 2 |
| GTIN | 4045197765154 |
| Artikelklasse | 21J |

Omschrijving**Uitvoering:****Volprofielplaat 60°** voor binnendraad volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6H.**Technische beschrijving**

| | |
|--------------------------|------------|
| Snijmateriaal | HM |
| Draadspoed | 2 mm |
| Inzetsoort | rechts |
| Binnen-/buitentoepassing | binnen |
| Wisselplaatprofiel | Volprofiel |
| Soort | HU7315 |
| Tolerantieklasse | DIN 13 6H |
| Draadsoort | MF |
| Draadsoort | M-LH |
| Draadsoort | MF-LH |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Draadsoort | M |
| Flankhoek | 60 graden |
| Dikte | 3,6 mm |
| Plaatafmeting L | 16 mm |
| Producttype | Wisselplaat voor het draadsnijden |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|----------------------------|------------------|-----------|----------|
| Alu kunststoffen | geschikt | 200 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 100 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | geschikt | 90 m/min | N |
| Ti > 850 N/mm ² | beperkt geschikt | 50 m/min | S |
| CuZn | geschikt | 110 m/min | N |
| Continu | geschikt | | |
| Onregelmatig | geschikt | | |
| Onderbroken | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |