


Garant**Volprofielplaat 55° binnen rechts, HU7315, Aantal gangen / inch: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270828 11
GTIN	4045197765239
Artikelklasse	21J

Technische beschrijving

Aantal gangen/inch	11
Snijmateriaal	HM
Inzetsoort	rechts
Binnen-/buitentoepassing	binnen
Wisselplaatprofiel	Volprofiel
Soort	HU7315
Draadsoort	G
Draadsoort	BSW-LH
Draadsoort	G-LH
Draadsoort	BSP
Draadsoort	BSW
Draadsoort	BSP-LH

Flankhoek	55 graden
Dikte	3,6 mm
Plaatafmeting L	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	200 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	100 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	S
CuZn	geschikt	110 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		