



Horizontale spanner plus, met horizontale voet, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	376615 2
GTIN	4020772017736
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.

Versterkte uitvoering met hogere houdkrachten.

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.

Toepassing:

voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Gatafstand e	26 mm
totale lengte	224 mm
Houdkracht P2	3000 N
Totale hoogte	51 mm
Houdkracht P1	1600 N

Boring-Ø d	5,6 mm
Gatafstand f	19,5-29,5 mm
Spanschroef	M6×50 mm
Type	68300J
Spanhoogte H	28 mm
Producttype	Horizontale spanner