



Horizontale spanner plus, met horizontale voet, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	376615 3
GTIN	4020772008130
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.

Versterkte uitvoering met hogere houdkrachten.

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.

Toepassing:

voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Boring-Ø d	6,5 mm
Houdkracht P1	2500 N
Gatafstand f	22-31,8 mm
Spanschroef	M8×58 mm
Totale hoogte	58 mm

totale lengte	242 mm
Gatafstand e	25,7 mm
Houdkracht P2	4000 N
Type	68300J
Spanhoogte H	33,5 mm
Producttype	Horizontale spanner