



## Horizontale spanner plus, met horizontale voet, Type: 4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376615 4
GTIN	4020772008147
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.

Versterkte uitvoering met hogere houdkrachten.

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.

#### Toepassing:

**voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen** of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

### Technische beschrijving

Totale hoogte	77 mm
Gatafstand e	41 mm
Houdkracht P1	3500 N
totale lengte	329 mm
Gatafstand f	29-43 mm

Houdkracht P2	8000 N
Boring-Ø d	8,5 mm
Spanschroef	M10×76 mm
Type	68300J
Spanhoogte H	41 mm
Producttype	Horizontale spanner