



Horizontale spanner voor afneembare handgreep, met horizontale voet, Type: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	376617 4
GTIN	4020772094263
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

Kan alleen in combinatie met nr. 376627 worden gebruikt.

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

Voordeel:

Storende contouren worden voorkomen door eenvoudig verwijderen van de handgreep.

Toepassing:

Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Gatafstand e: 41 mm

Gatafstand f: 36 mm

Boring-Ø d: 8,5 mm

Spanhoogte L₂: 45 mm

Houdkracht P1: 2000 N

Houdkracht P2: 3000 N

Technische beschrijving

totale lengte	191 mm
---------------	--------

Houdkracht P2	3000 N
Houdkracht P1	2000 N
Gatafstand f	36 mm
Spanhoogte L ₂	45 mm
Boring-Ø d	8,5 mm
Gatafstand e	41 mm
Totale hoogte	75 mm
Spanschroef	M8×65 mm
Type	6837M
Producttype	Snelspanner