

Yale

Elektrokettingtakel CPVF VEGO, Type: 0,5-4



Bestelgegevens

Bestelnummer	086036 0,5-4
GTIN	2050001940476
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Elektrokettingtakel met **haak**, robuuste en betrouwbare constructie. De geïntegreerde **eindpositieschakelaar** voor de hoogste en laagste haakpositie verlengt de levensduur van slipkoppeling, motor en behuizing. Aandrijvingsgroep 1 Am, inschakelduur 50% bij een snelheid, standaardbedrijfsspanning (400 V/50 Hz). Verhoogde bedrijfsveiligheid door 42 V-veiligheidsbesturing, ommantelde stuurschakelaar in klasse IP65, motoren IP55.

Met twee snelheden (nauwkeurig heffen).

Functie:

IP55: Bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking. (Geldt voor de motor).

IP65: Bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking. (Geldt voor de stuurschakelaar).

Opmerking:

Uitvoeringen met 2 snelheden (nauwkeurig heffen), andere hefhoogtes, loopkat, draadloos en 230 volt-uitvoering op aanvraag.

Technische beschrijving

Hefsnelheid	4 m/min
Hefsnelheid	1 m/min
Belastbaarheid	500 kg
Normale hefhoogte	3 m
Aantal kettingen	2
Gewicht	21 kg
IP-klasse	IP 55
IP-klasse	IP 65
Producttype	Hefboomtakel