

Garant
Steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 10/1,5mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	273756 10/1,5
GTIN	4045197766113
Artikelklasse	21W

Omschrijving
Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Opmerking:

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij t_{max} ($5 \times$ steekbreedte) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Bout	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Steekbreedte w	1,5 mm
Koplengte L_1	20,5 mm
Insteekdiepte t_{max}	7,5 mm
Totale lengte L	120 mm
Functiebreedte L_4	10 mm
Schachtbreedte b	10 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Klemschroef Type 4

279815 4

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500